

# Вилка штока SGA-M10X1,25

Номер деталі: 32954

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M10x1,25
Радіальне відхилення +/-	5 mm
Компенсація кута +/-	120 deg
Положення монтажу	Будь-який
Різьбове з'єднання	Зовнішня різьба M10x1,25
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	129 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал шарнірної головки	сталь Оцинкований
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована