


Опора цапфи LNZG-40/50

Номер деталі: 32960

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40/50
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	129 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал підшипника	Пластик