


Розподільник з важелем KH/O-3-PK-3

Номер деталі: 33003

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата	80 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	PK-3
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	2.5 mm
Тип контролю	прямий
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Приводне зусилля в закритому базовому положенні	7.5 N
Сила приведення в дію в номально відкритому положенні	6.5 N
Вага продукту	20 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Пневматичний порт 3	PK-3
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик