



# Реле тиску PE-1/8

Номер деталі: 3344

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 60947-5-1
Дозвіл	CCC
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великої Британії щодо електрообладнання
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Пневматичний/електричний перетворювач тиску
Робочий тиск	0.08 МПа...1 МПа 0.8 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Комутаційний вихід	На основі контактів
Функція перемикачів	Поріг з фіксованим гістерезисом
Функція комутаційного елемента	чейнджер
Макс .кількість точок вклучення	0.8 bar
Точка вимкнення хв.	0.2 bar
Максимальна вихідна комутаційна напруга змінного струму	250 V
Максимальна вихідна комутаційна напруга постійного струму	250 V
Категорія використання для індуктивного навантаження	AC-14 DC-13
Категорія використання омичного навантаження	AC-12 DC-12
Електричне підключення	4-х жильний кабель
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Довжина кабелю	1 m
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	G1/8
Вага продукту	225 g

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал корпусу	Анодований алюміній Цинк дитий під тиском
Матеріал мембрана	Хлоропреновий каучук
Параметри налаштування	Встановлений на постійній основі
Ступінь захисту	IP65
Напруга ізоляції	2 kV
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь забруднення	3