

Фланцеве кріплення FNG-160

Номер деталі: 34478

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	160
Відповідає стандарту	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	3550 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	ковкий чавун Пофарбований
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований