

Напрямний блок FENG-40- -GF

Номер деталі: 34482

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	10 mm...500 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила переміщення	30 N
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	31 g
Основна вага при ході 0 мм	2480 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	31 g
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	57 mm
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.7 mm
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований