

Напрямний блок FENG-40-200-KF

Номер деталі: 34502

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	200 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	1000 N
Максимальна статична сила F_y	1260 N
Максимальна сила F_z	1000 N
Максимальна сила F_z статична	1260 N
Максимальний момент M_x	44 Nm
Максимальний момент M_x статичний	55 Nm
Мах. Момент M_y	52 Nm
Максимальний момент M_y , статичний	65 Nm
Максимальний момент M_z	52 Nm
Максимальний статичний момент M_z	65 Nm
Сила переміщення	15 N
Вага продукту	3010 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований