

# Напрямний блок FENG-40-320-KF

Номер деталі: 34504

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	320 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила $F_y$	1000 N
Максимальна статична сила $F_y$	1260 N
Максимальна сила $F_z$	1000 N
Максимальна сила $F_z$ статична	1260 N
Максимальний момент $M_x$	44 Nm
Максимальний момент $M_x$ статичний	55 Nm
Мах. Момент $M_y$	52 Nm
Максимальний момент $M_y$ , статичний	65 Nm
Максимальний момент $M_z$	52 Nm
Максимальний статичний момент $M_z$	65 Nm
Сила переміщення	15 N
Вага продукту	3394 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований