

Напрямний блок FENG-50-320-KF

Номер деталі: 34511

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Крок	320 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	1260 N
Максимальна статична сила F_y	1600 N
Максимальна сила F_z	1260 N
Максимальна сила F_z статична	1600 N
Максимальний момент M_x	65 Nm
Максимальний момент M_x статичний	83 Nm
Мах. Момент M_y	70 Nm
Максимальний момент M_y , статичний	89 Nm
Максимальний момент M_z	70 Nm
Максимальний статичний момент M_z	89 Nm
Сила переміщення	15 N
Вага продукту	5598 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований