

# Напрямний блок FENG-80-160-KF

Номер деталі: 34523

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	160 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила $F_y$	2300 N
Максимальна статична сила $F_y$	3120 N
Максимальна сила $F_z$	2300 N
Максимальна сила $F_z$ статична	3120 N
Максимальний момент $M_x$	170 Nm
Максимальний момент $M_x$ статичний	231 Nm
Мах. Момент $M_y$	191 Nm
Максимальний момент $M_y$ , статичний	259 Nm
Максимальний момент $M_z$	191 Nm
Максимальний статичний момент $M_z$	259 Nm
Сила переміщення	40 N
Вага продукту	11662 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Загартована сталь