

Напрямний блок FENG-80-500-KF

Номер деталі: 34528

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	500 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	2300 N
Максимальна статична сила F_y	3120 N
Максимальна сила F_z	2300 N
Максимальна сила F_z статична	3120 N
Максимальний момент M_x	170 Nm
Максимальний момент M_x статичний	231 Nm
Мах. Момент M_y	191 Nm
Максимальний момент M_y , статичний	259 Nm
Максимальний момент M_z	191 Nm
Максимальний статичний момент M_z	259 Nm
Сила переміщення	40 N
Вага продукту	14280 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Загартована сталь