


Амортизатор YSR-8-8-C

Номер деталі: 34571

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Крок	8 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	8 mm
Максимальна сила удару	500 N
Максимальне споживання енергії на один хід	3 J
Максимальне споживання енергії на годину	18000 J
Максимальна залишкова енергія	0.02 J
Сила скидання	2.5 N
Мінімальне зусилля введення	18 N
Вага продукту	32 g
Діапазон мас	15 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь