


Амортизатор YSR-16-20-C

Номер деталі: 34573

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Крок	20 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	20 mm
Максимальна сила удару	2000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	30 J
Максимальне споживання енергії на годину	64000 J
Максимальна залишкова енергія	0.16 J
Сила скидання	6 N
Мінімальне зусилля введення	60 N
Вага продукту	185 g
Діапазон мас	90 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь