


# Вакуумний насос VAS-8-M5-NBR

Номер деталі: 34588

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2 mm
Діаметр присоски	8 mm
Ефективний діаметр присоски	5.5 mm
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	1.6 N
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	1.6 N
Монтажна різьба	M5
Краплення присоски	M5
Приєднання вакууму	M5
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR