


Клапан затримки часу VZB-3-1/4

Номер деталі: 3488

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Робочий тиск | 0 bar...10 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 600 l/min |
| Регульований час затримки | 0 s...30 s |
| Захист від вибуху | Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX) |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Пневматичне з'єднання | G1/8 G1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |