


З'єднувальна лінія KMYZ-2-24-2,5-LED

Номер деталі: 34997

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Морська класифікація	Див. сертифікат
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	50 g
Електричне підключення	2-ріп / 2-провідний Розетка кутова / кабель Квадратний дизайн / відкритий кінець
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Струмове навантаження при 40 °C	1 A
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	2.5 m
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	3.4 mm
Склад кабелю	2 x 0,25 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Бронза