

Вакуумний насос VASB-30-1/8-NBR

Номер деталі: 35412

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	3 mm
Діаметр присоски	30 mm
Ефективний діаметр присоски	25 mm
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглі сільфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	34 N
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	34 N
Монтажна різьба	G1/8
Краплення присоски	G 1/8
Приєднання вакууму	G1/8
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR