


# Вакуумний насос VASB-100-1/4-NBR

Номер деталі: 35416

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 mm
Діаметр присоски	100 mm
Ефективний діаметр присоски	85 mm
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглі сільфони 1,5 гофри
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	397 N
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	397 N
Монтажна різьба	G1/4
Краплення присоски	G 1/4
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Литий цинк
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR