


Пневмопістолет LSP-1/4-D

Номер деталі: 35528

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вихлопна функція	Дозоване обдування
Робочий тиск	0 bar...10 bar
Витрата по відношенню до атмосфери	120 l/min
Стандартна номінальна витрата	120 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Рівень шуму	90 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	240 g
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав