



Генератор вакууму VAD-MYB-1/8

Номер деталі: 35553

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.7 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум
Інтегрована функція	Електричний відсічний клапан
Конструкція	Форма T
Робочий тиск	1.5 bar...8 bar
Максимальний вакуум	85 %
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	0 °C...40 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	80 g
Електричне підключення	Роз'єм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M5
Приєднання вакууму	G1/8
Матеріал корпусу	Алюміній