

Генератор вакууму VAD-ME-3/8

Номер деталі: 35556

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавала	2 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум
Інтегрована функція	Електричний відсічний клапан
Конструкція	Форма T
Робочий тиск	1.5 bar...8 bar
Максимальний вакуум	85 %
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	0 °C...40 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	242 g
Електричне підключення	Роз'єм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G1/4
Приєднання вакууму	G3/8
Матеріал корпусу	Алюміній