



Відсічний клапан HE-1/4-DB-MINI

Номер деталі: 3563687

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	DB
Розмір	Mini
Ширина	44 mm
Конструкція	Відсічний клапан
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Захист від спрацьовування	Навісний замок (опція)
Допоміжне ручне керування	Немає
Тип контролю	прямий
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Значення C	6.3 l/sbar
b значення	0.8
Стандартна номінальна витрата	2300 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3	700 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію з наскрізним отвором
Вага продукту	66 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази

Особливості	Значення
Матеріал золотника поршня	РОМ
Матеріальні ущільнення	FRM
Матеріал корпусу	РА-посилений