

Фітинг N-3/4-P-19

Номер деталі: 3613

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	16.5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	1
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	40 Nm
Вага продукту	33.61 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з внутрішнім Ø 19 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній