

# Вакуумний насос VAS-75-1/4-NBR

Номер деталі: 36145

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення   |
|--|--|
| Номинальний розмір                             | 4 mm   |
| Діаметр присоски                               | 75 mm  |
| Ефективний діаметр присоски                    | 60 mm  |
| Положення підключення                          | зверху   |
| Форма присоски                                 | круглий, плоский   |
| Робочий тиск                                   | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинальний робочий тиск                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]              |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L   |
| Температура навколишнього середовища           | -20 °C...80 °C   |
| Сила відриву при 70% вакууму                   | 197 N  |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 197 N  |
| Монтажна різьба                                | G1/4   |
| Краплення присоски                             | G 1/4  |
| Приєднання вакууму                             | G1/4   |
| Колір  | Чорний   |
| Твердість по шкалі Shore                       | 70 +/- 5   |
| Матеріал цапфи з гвинтом                       | Литий цинк   |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал присоски                              | NBR  |