


# Безконтактний вимикач SMEO-4U-K-LED-24

Номер деталі: 36198

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 ms
Час відключення	0.03 ms
Максимальна частота перемикачів	800 Hz
Максимальний вихідний струм	500 mA
Максимальна комутаційна здатність DC	10 W
Індуктивний захисний контур	Адаптований до катушок MZ, MY, ME
Захист від короткого замикання	ні
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...27 V
Залишкова пульсація	10 %
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	2.5 m
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	70 g
Матеріал корпусу	PET

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L