

# Сильфонний циліндр EB-215-80

Номер деталі: 36488

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	215
Необхідний монтажний Ø	230 mm
Крок	80 mm
Максимальна висота, висунутий	135 mm
Максимальний кут нахилу	20 deg
Максимальне пересування	10 mm
Мінімальна монтажна висота	50 mm
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 N
Вага продукту	2000 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований