

Сильфонний циліндр EB-165-125

Номер деталі: 36491

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	165
Необхідний монтажний Ø	180 mm
Крок	125 mm
Максимальна висота, висунутий	200 mm
Максимальний кут нахилу	30 deg
Максимальне пересування	20 mm
Мінімальна монтажна висота	72 mm
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 N
Вага продукту	1500 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований