


Сильфонний циліндр EB-250-185

Номер деталі: 36493

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	250
Необхідний монтажний Ø	265 mm
Крок	185 mm
Максимальна висота, висунутий	275 mm
Максимальний кут нахилу	25 deg
Максимальне пересування	20 mm
Мінімальна монтажна висота	75 mm
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 N
Вага продукту	3000 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований