


Спиральна обмотка для трубок РКВ-50-ВL

Номер деталі: 3656

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	для пучка шлангів Ø не більше 50 мм
Зовнішній Ø	6 mm
Внутрішній Ø	4 mm
Примітка до застосування	12 шлангів зовнішнім Ø 12 мм 28 шлангів зовнішнім Ø 8 мм 50 шлангів зовнішнім Ø 6 мм 60 трубок зовнішнім Ø 4 мм
Довжина трубки	50 m
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага виробу за довжиною	0.0146 kg/m
Колір	синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE