

Глушник U-1/8-I

Номер деталі: 3670

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Витрата по відношенню до атмосфери	2050 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	76.5 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Вага продукту	3.6 g
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал демпферної вставки	PE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS