

# Муфта EAMD-67-51-20-32X32-U

Номер деталі: 3717812

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення              |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 20 mm                 |
| Діаметр захвату 2                    | 32 mm                 |
| Розмір                               | 67                    |
| Номінальна довжина                   | 51 mm                 |
| Положення монтажу                    | Будь-який             |
| Макс. швидкість обертання            | 4500 rpm              |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L        |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C        |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %              |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C        |
| Момент інерції маси                  | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Передаваний крутний момент           | 120 Nm                |
| Вага продукту                        | 744 g                 |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS    |