

Мережевий фільтр CADF-C15-11A-P3

Номер деталі: 3947275

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	47 мм
Висота	70 мм
Довжина	231 мм
Положення монтажу	вільна конвекція
Робоча напруга	520/300 V
Вхідний струм	16 A
Частота мережі	50 Hz...60 Hz
Дозвіл	ENEC UL – визнаний (OL) с UL – Визнаний (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Вага продукту	900 g
Тип кріплення	Монтажна пластина, прикручена
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS