

Адаптивний палець захвату DHAS-GF-120-U-BU

Номер деталі: 3998959

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | 120 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | 10 °C...50 °C |
| Вага продукту | 29 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал затискних губок | TPE-U(PU) |