

Адаптивний палець захвату DHAS-GF-60-U-BU

Номер деталі: 3998967

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Вага продукту	7 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал затискних губок	TPE-U(PU)