


Фітинг з накидною гайкою СК-3/8-РК-13

Номер деталі: 4097

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	11.7 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом Вода: G різьбу можна використовувати лише з ущільнювальним кільцем типу OL як додатковим аксесуаром
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номинальний момент дотягування	12.5 Nm
Допустимий номинальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Для ніпеля з внутрішнім Ø 13 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ущільнювального кільця	PA посилений TPE-U (PU)