



Модуль I ZK-РК-3-6/3

Номер деталі: 4204

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція I (елемент логічний)
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Стандартна номінальна витрата	100 l/min
Робочий тиск	1.6 bar...8 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	РММ
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Номінальний розмір	2.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	85 g
Пневматичний порт 3	РК-3
Матеріальні ущільнення	NBR