



Пневморозподільник JMFH-5-PK-3

Номер деталі: 4447

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата	105 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	PK-3
Робочий тиск	2 bar...8 bar
Конструкція	Дискове сідло
Номінальний розмір	2.5 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Час перемикання	13 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	380 g
Тип кріплення	за бажанням: На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Пневматичний порт 3	PK-3
Пневматичне з'єднання 4	PK-3
Пневматичне з'єднання 5	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований