



Пневморозподільник MFH-5-PK-3

Номер деталі: 4448

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Функція клапана | 5/2 моностабільний |
| Стандартна номінальна витрата | 105 l/min |
| Пневматичне робоче з'єднання | PK-3 |
| Робочий тиск | 3 bar...8 bar |
| Конструкція | Дискове сідло |
| Номінальний розмір | 2.5 mm |
| Спосіб ущільнення | М'який |
| Час відключення | 22 ms |
| Час увімкнення | 10 ms |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...40 °C |
| Вага продукту | 270 g |
| Тип кріплення | за бажанням: На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором |
| Пневматичний порт 1 | PK-3 |
| Пневматичне з'єднання 2 | PK-3 |
| Пневматичний порт 3 | PK-3 |
| Пневматичне з'єднання 4 | PK-3 |
| Пневматичне з'єднання 5 | PK-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | Алюміній Анодований |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Алюміній Анодований |