


Фітинг з накладною гайкою кутовий LCK-1/8-PK-4

Номер деталі: 4469

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.9 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	3.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Матеріал накладної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ущільнювального кільця	PA посилений TPE-U (PU)
Матеріал порожнистого гвинта	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк