


Фітинг з накидною гайкою кутовий LCK-3/8-PK-6

Номер деталі: 4473

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.9 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	12.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ущільнювального кільця	PA посилений TPE-U (PU)
Матеріал порожнистого гвинта	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк