



# Пневматичний розподільник VL-5-PK-3

Номер деталі: 4504

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата	105 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	PK-3
Робочий тиск	1.5 bar...8 bar
Конструкція	Дискове сідло
Номінальний розмір	2.5 mm
Час відключення	22 ms
Час увімкнення	15 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	130 g
Тип кріплення	за бажанням: На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Пневматичний порт 3	PK-3
Пневматичне з'єднання 4	PK-3
Пневматичне з'єднання 5	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Латунь PPS посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик Цинк дитий під тиском