


# Осьовий комплект EAMM-A-V20-28A

Номер деталі: 4505258

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	36.4 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.022 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	0.2 Nm
Вага продукту	27 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V20
Код інтерфейсу Motor In	28A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS