



Пневморозподільник VMFH-3-3-M5

Номер деталі: 4523

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3x3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Стандартна номінальна витрата	50 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 bar...8 bar
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	1.3 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Максимальна кількість мість для пневморозподільників	3
Тип контролю	прямий
Споживана потужність, контроль	7.5 W
Енергоспоживання, підтримка	6 W
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Вага продукту	350 g
Електричне підключення	Роз'єм
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичний порт 3	M5
Матеріал корпусу	Алюміній