

T-подібний фітинг TCK-M5-PK-4

Номер деталі: 4563

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма T
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	1.33 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ущільнювального кільця	NBR Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал порожнистого гвинта	Оцинкована сталь
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк