



# Дросель GRF-РК-3

Номер деталі: 4565

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Регульовальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	45 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	45 l/min
Робочий тиск	0.5 bar...8 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °С...60 °С
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °С...60 °С
Вага продукту	95 g
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь