



Розподільник з важелем Н-5/3-1/4

Номер деталі: 4577

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/3 закритий
Спосіб приведення в дію	Вручну
Стандартна номінальна витрата	680 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 bar...10 bar
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	7 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1060 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4