

Кріплення профілю EAHF-L2-25-P-D1

Номер деталі: 4759753

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Вага продукту	16 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований