

# Паралельний комплект EAMM-U-65-T42-60P-87

Номер деталі: 4784301

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	65
Центральна відстань	87 mm
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.22 Nm
Передаваний крутний момент	3 Nm
Вага продукту	583 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T42
Код інтерфейсу Motor In	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS