

Муфта EAMD-16-15-6-8X10

Номер деталі: 4819883

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	6 mm
Діаметр захвату 2	8 mm
Розмір	16
Номінальна довжина	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.355 kgmm ²
Передаваний крутний момент	1.5 Nm
Вага продукту	12.8 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS