

Муфта EAMD-21-15-12-8X10

Номер деталі: 4820335

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 mm
Діаметр захвату 2	8 mm
Розмір	21
Номінальна довжина	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.45 kgmm ²
Передаваний крутний момент	2 Nm
Вага продукту	13.5 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS